


Garant**SEET 1204 AFTN, HB7635, Tyyppi: INOX**

Tilaustiedot

Tilausnumero	214243 INOX
GTIN	4062406104481
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Huomautus:

Ohjelaistumisarvot $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p\max} = 3,5$ mm.

Tekninen kuvaus

tyyppi	INOX
Syöttö f_z / hammas	0,19 mm
Terän paksuus E	4,76 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SEET 1204 AFTN
Laji	HB7635
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrshintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	215 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	205 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		