

Nappimagneetti, sarjassa 2 osaa, kierrepidike, neodyymi, Ø: 43mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085926 43
GTIN	5012095608394
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kertainen pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**
- **Korroosionkesto ja pintasuoja kumipinnoitteen ansiosta.**
- **Kumipinnoite parantaa sivuttaispitoa.**
- **Magneettisydän Neodymiä.**

Käyttö:

Maalatuille pinnoille, ei naarmuta eikä luista.

Tekninen kuvaus

Kierre	M6 mm
Ø	43 mm
Pintamateriaali	kumitettu
Nimellispitovoima	85 N
Korkeus kierteineen	21 mm
Korkeus	6 mm
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

