

**Garant****Pistosorvauspidin, Oikea, Varsi- / pistoleveys w: 16/1,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273750 16/1,5
GTIN	4045197720016
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1 300 N/mm<sup>2</sup>). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

**Tekninen kuvaus**

Pään pituus L <sub>1</sub>	26 mm
Pistoleveys w	1,5 mm
Pistosyvyys t <sub>max</sub>	4,5 mm
Ruuvi	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	16 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Varren leveys b	16 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 4	279815 4
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500