

## Nappimagneetti, sarjassa 2 osaa, kierreholkki, neodyymi, Ø: 66mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	085927 66
GTIN	5012095608424
Tuoteluokka	08Q

### Kuvaus

#### Malli:

- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kertainen pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**
- **Korroosionkesto ja pintasuoja kumipinnoitteen ansiosta.**
- **Kumipinnoite parantaa sivuttaispitoa.**
- **Magneettisydän Neodymiä.**

#### Käyttö:

Maalatuille pinnoille, ei naarmuta eikä luista.

#### Huomautus:

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921.

### Tekninen kuvaus

Ø	66 mm
Korkeus kierteineen	15 mm
Pintamateriaali	kumitettu
Kierreholkki	kyllä
Korkeus	8,5 mm
Kierre	M5 mm
Nimellispitovoima	180 N

Magneettisydämen materiaali

neodyymi

Tuotetyyppi

Tasomagneetti

---

## Tarvikkeet

Kierrekoukkusarja ulkokierteellä10 osaa Kierre M5

085921 M5