

Nappimagneetti reiällä, neodyymi, Ø: 32mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085932 32
GTIN	5012095608509
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- **Lämmönkestävyys 80 °C asti.**
- **Sinkitty pinta, magneettiydin Neodymiä.**
- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen ruuvikiinnityksellä.

Tekninen kuvaus

Ø	32 mm
Lämmönkestävyys enintään	80 °C
Nimellispitovoima	310 N
Korkeus	7 mm
Porauksen Ø	5,5 mm
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyppi	Tasomagneetti

