

## Nappimagneetti, sarjassa 2 osaa, kierrepidike, neodyymi, Ø: 22mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	085926 22
GTIN	5012095608370
Tuoteluokka	08Q

### Kuvaus

#### Malli:

- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kertainen pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**
- **Korroosionkesto ja pintasuoja kumipinnoitteen ansiosta.**
- **Kumipinnoite parantaa sivuttaispitoa.**
- **Magneettisydän Neodymiä.**

#### Käyttö:

Maalatuille pinnoille, ei naarmuta eikä luista.

### Tekninen kuvaus

Korkeus	6 mm
Nimellispitovoima	50 N
Kierre	M4 mm
Korkeus kierteineen	12,5 mm
Pintamateriaali	kumitettu
Ø	22 mm
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

