

Garant**Pistosorvauspidin, Oikea, Varren leveys / pistoleveys w: 16/1,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273757 16/1,5
GTIN	4045197720177
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1 300 N/mm²). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Huomautus:

19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa enintään 3 mm) tai 24,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa vähintään 4 mm) toinen terä koskettaa työkalua. Tällöin työkaluun voi muodostua uria. Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656 – 273670.

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	1,5 mm
Toimintaleveys L ₄	16 mm
Pään pituus L ₁	30 mm
Ruuvi	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Pistosyvyys t _{max}	10,5 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Varren leveys b	16 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei

aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 4	279815 4
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500