

**Garant****Lyhytreikäporien työkalunpidin Muoto ADB, SK 50, varren Ø:lle D1: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301287 25
GTIN	4062406104993
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Kiinnitysruuvien sijainti poikkeaa 0,4 mm lyhytreikäporassa olevaan kiinnitysuriaan nähden.
- Kiristettäessä laajennettu kiinnityspinnan Ø kiristyy tukipintaa vasten.
- Seurauksena on parempi tuenta, mikä mahdollistaa suuremman syöttönopeuden.
- Hyvä pyörintätarkkuus, 3 µm:n tarkkuudella tasohiottu tukipinta.
- RFID/Balluff chip -poraus.

**Kuvateksti:**

WSP-lyhytreikäpora

Työkalupidin

Hiottu tukipinta

Muoto ADB

**Käyttö:****Kaikkien standardin DIN 6595, osan 1 mukaisten lyhytreikäporien kiinnittämiseen.****Sopii:**

Kaikki lieriövarrelliset lyhytreikäporat DIN 6595 osan 1 mukaan.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, vararuuvit nro 309907, 309908.

**Tekninen kuvaus**

Ulko-Ø D	45 mm
----------	-------

varren Ø:lle D <sub>1</sub>	25 mm
Ulkonema A-mitta	70 mm
Sovitin	SK 50
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Massiiviporakiinnitin

## Tarvikkeet

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
ER-kiristysavain 1/2 tuuman ura ER-kiristysholkki-istukalle 25	309700 25
ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 25	309680 25
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Kiinnityspultti Muoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Kiinnityspultti Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
	308820 50

Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50

Momenttiavainsuunnanvaihtimella Suurin kiristysmomentti 200 Nm	656050 200
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50