



Sorvausteränpitimen aihio Muoto A, BT 40, A-mitta: 250mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	302889 250
GTIN	4062406105044
Tuoteluokka	32A

Kuvaus

Malli:

ISO-varsi ja laippa karkaistu ja hiottu. Varsi pehmeä jatkokäsittelyä varten.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	250 mm
Ulko-Ø D	63 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	63 mm
Sovitin	BT 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	A
Tuotetyyppi	Sorvausteränpitimen aihio

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
---	-----------

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40