

**Sorvausteränpitimen aihio, HSK-A 100, A-mitta: 250mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	307027 250
GTIN	4062406105075
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

- Kartio ja laippa karkaistu ja hiottu.
- Varsi pehmeä jatkotyöstöä varten.

Käyttö:

Erikoistyökalujen valmistamiseen.

Raaka-aine:

16MnCr5

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	97 mm
Ulkonema A-mitta	250 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	97 mm
Sovitin	HSK-A 100
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tuotetyyppi	Sorvausteränpitimen aihio

