

**Sorvausteränpitimen aihio, HSK-A 63, A-mitta: 160mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	307025 160
GTIN	4062406105068
Tuoteluokka	32A

**Kuvaus****Malli:**

- Kartio ja laippa karkaistu ja hiottu.
- Varsi pehmeä jatkotyöstöä varten.

**Käyttö:**

Erikoistyökalujen valmistamiseen.

**Raaka-aine:**

16MnCr5

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	160 mm
Ulko-Ø D	63 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	63 mm
Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tuotetyyppi	Sorvausteränpitimen aihio

---

## Tarvikkeet

HSK-jäähdytysnesteputki HSK:lle 63

309880 63