

**Garant****Väliholkki, SK 50, Jyrkkäkartio SK / SK1: 50/40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301273 50/40
GTIN	4062406105112
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Toimituksen sisältö:**

Integroitu liitosruuvi työkalukiinnityksiin ISO 7388-1 -standardin mukaisesti. (aiemmin DIN 69871)

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

**Tekninen kuvaus**

Ulko-Ø D	70 mm
Ulkonema A-mitta	70 mm
Sovitin	SK 50
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 15000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
Tuotetyyppi	Väliholkki

**Tarvikkeet**

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Momenttiavainsuunnanvaihtimella Suurin kiristysmomentti 200 Nm	656050 200
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 40	309680 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
ER-kiristysavain 1/2 tuuman ura ER-kiristysholkki-istukalle 40	309700 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50