

Garant**Lyhytreikäporien työkalunpidin Muoto ADB, BT 40, varren Ø:lle D1: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303128 32
GTIN	4062406105174
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Kaikki varret kovasorvattu.
- Kiinnitysruuvien sijainti poikkeaa 0,4 mm lyhytreikäporassa olevaan kiinnitysuriaan nähden.
- Kiristettäessä laajennettu kiinnityspinnan Ø kiristyy tukipintaa vasten.
- Seurauksena on parempi tuenta, mikä mahdollistaa suuremman syöttönopeuden.
- Hyvä pyörintätarkkuus, 3 µm:n tarkkuudella tasahiottu tukipinta.

Käyttö:

Kaikkien standardin DIN 6595, osan 1 mukaisten lyhytreikäporien kiinnittämiseen.

Sopii:

Kaikki lieriövarrelliset lyhytreikäporat DIN 6595 osan 1 mukaan.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802. Vararuuvit nro 309907; 309908.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	52 mm
varren Ø:lle D ₁	32 mm
Ulkonema A-mitta	80 mm
Sovitin	BT 40
Kiinnitysnormi	JIS B6339

Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Massiiviporakiinnitin

Tarvikkeet

Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40