

**Garant****Lyhytreikäporien työkalunpidin, HSK-A 63, varren Ø:lle D1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	307005 20
GTIN	4062406105235
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

Kiristysruuvien sijainti lyhytreikäporan koloon nähden on siirretty 0,4 mm. **Kiristettäessä lyhytreikäporan varsi kiristyy tukipintaa vasten. Lisäksi kiinnityspinnan Ø on tavanomaisiin työkalukiinnityksiin verrattuna suurempi.**

**Käyttö:**

**Kaikkien standardin DIN 6595, osan 1 mukaisten lyhytreikäporien kiinnittämiseen.**

**Sopii:**

Kaikki lieriövarrelliset lyhytreikäporat DIN 6595 osan 1 mukaan.

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, vararuuvit nro 309907 ja 309908.

**Tekninen kuvaus**

Ulko-Ø D	40 mm
varren Ø:lle D <sub>1</sub>	20 mm
Ulkonema A-mitta	80 mm
Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Massiiviporakiinnitin

---

## Tarvikkeet

HSK-jäähdytysnesteputki HSK:lle 63	309880 63
------------------------------------	-----------