

Garant**Lyhytreikäporien työkalunpidin Muoto ADB, BT 50, varren Ø:lle D1: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303129 25
GTIN	4062406105204
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Kaikki varret kovasorvattu.
- Kiinnitysruuvien sijainti poikkeaa 0,4 mm lyhytreikäporassa olevaan kiinnitysuriaan nähden.
- Kiristettäessä laajennettu kiinnityspinnan Ø kiristyy tukipintaa vasten.
- Seurauksena on parempi tuenta, mikä mahdollistaa suuremman syöttönopeuden.
- Hyvä pyörintätarkkuus, 3 µm:n tarkkuudella tasahiottu tukipinta.

Käyttö:

Kaikkien standardin DIN 6595, osan 1 mukaisten lyhytreikäporien kiinnittämiseen.

Sopii:

Kaikki lieriövarrelliset lyhytreikäporat DIN 6595 osan 1 mukaan.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802. Vararuuvit nro 309907; 309908.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	45 mm
Ulkonema A-mitta	90 mm
varren Ø:lle D ₁	25 mm
Sovitin	BT 50
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2

Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Massiiviporakiinnitin

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50