

Garant**Lyhytreikäporien työkalunpidin, HSK-A 63, varren Ø:lle D1: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	307005 32
GTIN	4062406105259
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Kiristysruuvien sijainti lyhytreikäporan koloon nähden on siirretty 0,4 mm. **Kiristettäessä lyhytreikäporan varsi kiristyy tukipintaa vasten. Lisäksi kiinnityspinnan Ø on tavanomaisiin työkalukiinnityksiin verrattuna suurempi.**

Käyttö:

Kaikkien standardin DIN 6595, osan 1 mukaisten lyhytreikäporien kiinnittämiseen.

Sopii:

Kaikki lieriövarrelliset lyhytreikäporat DIN 6595 osan 1 mukaan.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, vararuuvit nro 309907 ja 309908.

Tekninen kuvaus

varren Ø:lle D ₁	32 mm
Ulkonema A-mitta	90 mm
Ulko-Ø D	52 mm
Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Massiiviporakiinnitin

Tarvikkeet

HSK-jäähdytysnesteputki HSK:lle 63	309880 63
------------------------------------	-----------