

Garant**Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet, SK 40, Kierre M × Pituus L1:
M6X25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301303 M6X25
GTIN	4062406105310
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Kartiomainen malli.

Käyttö:

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820 – 308835.

Tekninen kuvaus

Reiän Ø D ₁ toleranssi IT6	6,5 mm
Hyötypituus L ₁	25 mm
Ulkonema A-mitta	44 mm
Ø D ₂	10 mm
Ulko-Ø D	13 mm
kierre M	M6 × 25
L ₂	5 mm
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 20000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
ER-kiristysavain1/2 tuuman ura ER-kiristysholkki-istukalle 40	309700 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO- varteen 40	308615 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Avain ER-pienoismutterille ER-kiristysholkki-istukalle 25	309740 25
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Momenttiavainsuunnanvaihtimella Suurin kiristysmomentti 200 Nm	656050 200
Vääntömomenttinvaihtopää ER-pienoismutterille ER- kiristysholkki-istukalle 25	309745 25
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO- varteen 40	308700 40

KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 40	309680 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 25	309680 25
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
ER-kiristysavain1/2 tuuman ura ER-kiristysholkki-istukalle 25	309700 25
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
KiinnityspulttitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
KiinnityspulttitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M