

Garant**Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet, SK 40, Kierre M × Pituus L1:
M12X150****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301303 M12X150
GTIN	4062406105471
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Kartiomainen malli.

Käyttö:

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820 – 308835.

Tekninen kuvaus

L ₂	5 mm
Hyötypituus L ₁	150 mm
Ulko-Ø D	40 mm
Ø D ₂	21 mm
kierre M	M12 × 150
Reiän Ø D ₁ toleranssi IT6	12,5 mm
Ulkonema A-mitta	169 mm
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 20000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Momenttiavainsuunnanvaihtimella Suurin kiristysmomentti 200 Nm	656050 200
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 40	309680 40
ER-kiristysavain 1/2 tuuman ura ER-kiristysholkki-istukalle 40	309700 40

Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40