

**Garant****Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet, SK 40, Kierre M × Pituus L1:  
M10X25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301303 M10X25
GTIN	4062406105372
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

Kartiomainen malli.

**Käyttö:**

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820 – 308835.

**Tekninen kuvaus**

Hyötypituus L <sub>1</sub>	25 mm
Reiän Ø D <sub>1</sub> toleranssi IT6	10,5 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
kierre M	M10 × 25
Ulkonema A-mitta	44 mm
Ulko-Ø D	20 mm
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 20000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike

## Tarvikkeet

KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Vääntömomenttivaihtopää ER-pienoismutterille ER-kiristysholkki-istukalle 25	309745 25
ER-kiristysavain 1/2 tuuman ura ER-kiristysholkki-istukalle 40	309700 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
ER-kiristysavain 1/2 tuuman ura ER-kiristysholkki-istukalle 25	309700 25
ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 25	309680 25
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 40	309680 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40

Momenttiavainsuunnanvaihtimella Suurin kiristysmomentti 200 Nm	656050 200
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Avain ER-pienoismutterille ER-kiristysholkki-istukalle 25	309740 25
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspultittiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40