

Garant**Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet, SK 40, Kierre M × Pituus L1:
M12X50****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 301303 M12X50 |
| GTIN | 4062406105440 |
| Tuoteluokka | 31A |

Kuvaus**Malli:**

Kartiomainen malli.

Käyttö:

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820 – 308835.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Hyötypituus L ₁ | 50 mm |
| Ulko-Ø D | 24 mm |
| L ₂ | 5 mm |
| Ulkonema A-mitta | 69 mm |
| Ø D ₂ | 21 mm |
| kierre M | M12×50 |
| Reiän Ø D ₁ toleranssi IT6 | 12,5 mm |
| Sovitin | SK 40 |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 |
| Muoto | ADB |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 20000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 μm |
| Lastuamisstrategia | HSC |
| Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |

Tarvikkeet

| | |
|--|------------|
| Momenttiavainsuunnanvaihtimella Suurin kiristysmomentti 200 Nm | 656050 200 |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40 | 308615 40 |
| Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40 | 308830 40 |
| ER-kiristysavain 1/2 tuuman ura ER-kiristysholkki-istukalle 40 | 309700 40 |
| Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308801 40 |
| Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 40 | 308600 40 |
| Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308660 40 |
| ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 40 | 309680 40 |
| Kiinnityspultit Mazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M | 308670 40M |
| Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308806 40 |
| Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308700 40 |
| Kiinnityspultittiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40 | 308650 40 |
| Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308790 40 |
| Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40 | 308630 40 |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 40 | 308605 40 |
| Kiinnityspultittiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40 | 308610 40 |
| Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308635 40 |

| | |
|---|-----------|
| KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40 | 308640 40 |
| KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40 | 308625 40 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308765 40 |
| Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40 | 308740 40 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40 | 308620 40 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308760 40 |
| Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40 | 308820 40 |
| Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308802 40 |
| Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308785 40 |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308795 40 |