

Garant**Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet, SK 40, Kierre M × Pituus L1:
M12X5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301303 M12X5
GTIN	4062406105426
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Kartiomainen malli.

Käyttö:

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820 – 308835.

Tekninen kuvaus

Reiän Ø D ₁ toleranssi IT6	12,5 mm
Ø D ₂	21 mm
kierre M	M12 × 5
Ulko-Ø D	21 mm
Hyötypituus L ₁	5 mm
Ulkonema A-mitta	25 mm
L ₂	5 mm
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 20000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Momenttiavainsuunnanvaihtimella Suurin kirstysmomentti 200 Nm	656050 200
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
ER-kirstysavain ER-kirstysholkki-istukalle 40	309680 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
ER-kirstysavain 1/2 tuuman ura ER-kirstysholkki-istukalle 40	309700 40
Vetopulttien kirstysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
	308830 40

Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40

KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 40

308640 40

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308700 40

Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308801 40

KiinnityspulttitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40

308630 40

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308795 40

Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40

308740 40

KiinnityspulttitMuoto A Sopii ISO-varteen 40

308600 40

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40

308615 40