

Nappimagneetti reiällä, neodyymi, Ø: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085932 16
GTIN	5012095608479
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- **Lämmönkestävyys 80 °C asti.**
- **Sinkitty pinta, magneettidyin Neodymiä.**
- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen ruuvikiinnityksellä.

Tekninen kuvaus

Korkeus	4,5 mm
Ø	16 mm
Porauksen Ø	3,5 mm
Nimellispitovoima	75 N
Lämmönkestävyys enintään	80 °C
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyppi	Tasomagneetti

