

Garant**Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet, SK 50, Kierre M × Pituus L1:
M16X50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301304 M16X50
GTIN	4062406105617
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Kartiomainen malli.

Käyttö:

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820 – 308835.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	29 mm
Reiän Ø D ₁ toleranssi IT6	17 mm
Hyötypituus L ₁	50 mm
L ₂	5 mm
Ulko-Ø D	34 mm
kierre M	M16 × 50
Ulkonema A-mitta	69 mm
Sovitin	SK 50
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1

Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 20000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike

Tarvikkeet

Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Kiinnityspultti Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspultti Muoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
Momenttiavainsuunnanvaihtimella Suurin kiristysmomentti 200 Nm	656050 200
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyökkäkartiokoolle 50	308820 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyökkäkartiokoolle 50	308830 50

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50

308605 50