

**Garant****Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet, BT 40, Kierre M × Hyötypituus L1: M10X50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303139 M10X50
GTIN	4062406105716
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

Kaikki varret kovasorvattu.

**Käyttö:**

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802.

Lastuamisstrategia: HSC

Ulkonema A-mitta: 77 mm

Reiän Ø D<sub>1</sub> toleranssi IT6: 10,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 18 mm

Ulko-Ø D: 23 mm

Hyötypituus L<sub>1</sub>: 50 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Tekninen kuvaus**

Hyötypituus L <sub>1</sub>	50 mm
Reiän Ø D <sub>1</sub> toleranssi IT6	10,5 mm
Ulko-Ø D	23 mm
Ulkonema A-mitta	77 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm

kierre M	M10×50
L <sub>2</sub>	5 mm
Sovitin	BT 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike

## Tarvikkeet

Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Vetopultti Hurco 90°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308805 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Momenttinvaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308812 40
Vetopultti Hurco 90°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Momenttinvaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308810 40
Vetopultti Hurco 45°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40

Vetopultti Hurco 60°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308804 40
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308780 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Vetopultti Hurco 60°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308803 40