

Garant**Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet, BT 40, Kierre M × Hyötypituus L1: M6X75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303139 M6X75
GTIN	4062406105662
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Kaikki varret kovalasorvattu.

Käyttö:

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802.

Lastuamisstrategia: HSC

Ulkonema A-mitta: 102 mm

Reiän Ø D₁ toleranssi IT6: 6,5 mm

Ø D₂: 10 mm

Ulko-Ø D: 23 mm

Hyötypituus L₁: 75 mm

L₂: 5 mm

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L ₁	75 mm
L ₂	5 mm
Ulkonema A-mitta	102 mm
Ulko-Ø D	23 mm
kierre M	M6x75

Reiän Ø D ₁ toleranssi IT6	6,5 mm
Ø D ₂	10 mm
Sovitin	BT 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike

Tarvikkeet

Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Momenttivaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308810 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Vetopultti Hurco 90°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Vetopultti Hurco 60°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308803 40
Vetopultti Hurco 90°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308805 40
Momenttivaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308812 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40

Vetopultti Hurco 45°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308780 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Vetopultti Hurco 60°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308804 40
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40