

Garant**Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet, BT 40, Kierre M × Hyötypituus L1: M16X125****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 303139 M16X125 |
| GTIN | 4062406105785 |
| Tuoteluokka | 31A |

Kuvaus**Malli:**

Kaikki varret kovasorvattu.

Käyttö:

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802.

Lastuamisstrategia: HSC

Ulkonema A-mitta: 152 mm

Reiän Ø D₁ toleranssi IT6: 17 mm

Ø D₂: 29 mm

Ulko-Ø D: 40 mm

Hyötypituus L₁: 125 mm

L₂: 5 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Reiän Ø D ₁ toleranssi IT6 | 17 mm |
| Ulko-Ø D | 40 mm |
| Ø D ₂ | 29 mm |
| Ulkonema A-mitta | 152 mm |
| Hyötypituus L ₁ | 125 mm |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| L ₂ | 5 mm |
| kierre M | M16×125 |
| Sovitin | BT 40 |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-2 |
| Kiinnitysnormi | JIS B6339 |
| Muoto | ADB |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 μm |
| Lastuamisstrategia | HSC |
| Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |

Tarvikkeet

| | |
|---|-----------|
| Momenttivaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 sopii jyökkäkartiokoolle 40 | 308812 40 |
| Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308785 40 |
| Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308790 40 |
| Vetopultti Hurco 60°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308804 40 |
| Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyökkäkartiokoolle 40 | 308830 40 |
| Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308765 40 |
| Vetopultti Hurco 45°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308802 40 |
| Vetopultti Hurco 90°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308806 40 |
| Vetopultti Hurco 90°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308805 40 |
| Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308801 40 |
| Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308760 40 |
| Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308780 40 |
| | 308810 40 |

Momenttivaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 sopii jyrkkäkartiokoolle 40

Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308795 40

Vetopultti Hurco 60°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308803 40

Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40

308820 40