

Garant**Pistosorvauspidin, Vasen, Varren leveys / pistoleveys w: 12/1,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273756 12/1,5
GTIN	4045197720122
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Huomautus:

6 mm:n pistoleveydestä alkaen arvossa t_{\max} (5×pistoleveys) toinen terä koskettaa työkappaletta. Työkappaleeseen voi syntyä uria. Varmasti ilman uria arvoon $t = 24,5\text{ mm}$ asti.

Tekninen kuvaus

Pistosyvyys t_{\max}	7,5 mm
Ruuvi	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Toimintaleveys L_4	12 mm
Pistoleveys w	1,5 mm
Pään pituus L_1	26 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Varren leveys b	12 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 4

279815 4

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500