



Perusrunko MK-varsi, sisäjähdytyksellä, 3×D, Tyyppi: 12



Tilaustiedot

Tilausnumero	232272 12
GTIN	4062406105860
Tuoteluokka	22G

Kuvaus

Malli:

Sisäjähdytys.

Suoraurainen.**Huomautus:**

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c: 12 - 12,5 mm

Hyötypituus L₁: 31,8 mm

Morsekartio MK koko: 2

Kiristysruuvit: 232990 TX7

Tekninen kuvaus

Kiristysruuvit	232990 TX7
Ø-alue D _c	12 - 12,5 mm
Morsekartio MK koko	2
Hyötypituus L ₁	31,8 mm
Terien lkm Z	2
Malli	3×D
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kääntöteräpora