

**Perusrunko MK-varsi, sisäjähdytyksellä, 1,5×D, Tyyppi: 48****Tilaustiedot**

Tilausnumero	232271 48
GTIN	4062406105853
Tuoteluokka	22G

Kuvaus**Malli:**

Sisäjähdytys.

Suoraurainen.**Huomautus:**Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c: 48 - 65 mmHyötypituus L₁: 97,5 mm

Morsekartio MK koko: 5

Kiristysruuvit: 232990 TX20

Tekninen kuvaus

Morsekartio MK koko	5
Ø-alue D _c	48 - 65 mm
Kiristysruuvit	232990 TX20
Hyötypituus L ₁	97,5 mm
Terien lkm Z	2
Malli	1,5×D
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kääntöteräpora