



Perusrunko MK-varsi, sisäjähdytyksellä, 1,5×D, Tyyppi: 13



Tilaustiedot

Tilausnumero	232271 13
GTIN	4062406105815
Tuoteluokka	22G

Kuvaus

Malli:

Sisäjähdytys.

Suoraurainen.

Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c: 13 - 17,5 mm

Hyötypituus L₁: 26 mm

Morsekartio MK koko: 2

Kiristysruuvit: 232990 TX8

Tekninen kuvaus

Kiristysruuvit	232990 TX8
Ø-alue D _c	13 - 17,5 mm
Hyötypituus L ₁	26 mm
Morsekartio MK koko	2
Terien lkm Z	2
Malli	1,5×D
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kääntöteräpora