



Perusrunko MK-varsi, sisäjähdytyksellä, 3×D, Tyyppi: 48



Tilaustiedot

Tilausnumero	232272 48
GTIN	4062406105914
Tuoteluokka	22G

Kuvaus

Malli:

Sisäjähdytys.

Suoraurainen.**Huomautus:**Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c: 48 - 65 mmHyötypituus L₁: 130,1 mm

Morsekartio MK koko: 5

Kirstysruuvit: 232990 TX20

Tekninen kuvaus

Kirstysruuvit	232990 TX20
Ø-alue D _c	48 - 65 mm
Morsekartio MK koko	5
Hyötypituus L ₁	130,1 mm
Terien lkm Z	2
Malli	3×D
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kääntöteräpora