



Perusrunko MK-varsi, sisäjähdytyksellä, 12×D, Tyyppi: 13



Tilaustiedot

Tilausnumero	232275 13
GTIN	4062406106058
Tuoteluokka	22G

Kuvaus

Malli:

Sisäjähdytys.

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Alenna syöttöarvoja f 10 %:lla ja d_v-arvoja 30 %:lla.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c: 13 - 17,5 mm

Hyötypituus L₁: 156 mm

Morsekartio MK koko: 2

Kiristysruuvit: 232990 TX8

Tekninen kuvaus

Kiristysruuvit	232990 TX8
Ø-alue D _c	13 - 17,5 mm
Hyötypituus L ₁	156 mm
Morsekartio MK koko	2
Terien lkm Z	2
Malli	12×D
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

