

**Perusrunko MK-varsi, sisäjähdytyksellä, 12×D, Tyyppi: 25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	232275 25
GTIN	4062406106072
Tuoteluokka	22G

**Kuvaus****Malli:**

Sisäjähdytys.

**Huomautus:**

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.Alenna syöttöarvoja f 10 %:lla ja d<sub>c</sub>-arvoja 30 %:lla.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D<sub>c</sub>: 25 - 35 mmHyötypituus L<sub>1</sub>: 300 mm

Morsekartio MK koko: 4

Kiristysruuvit: 232990 TX15

**Tekninen kuvaus**

Ø-alue D <sub>c</sub>	25 - 35 mm
Kiristysruuvit	232990 TX15
Morsekartio MK koko	4
Hyötypituus L <sub>1</sub>	300 mm
Terien lkm Z	2
Malli	12×D
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

