

**Perusrunko MK-varsi, sisäjähdytyksellä, 8×D, Tyyppi: 13****Tilaustiedot**

Tilausnumero	232274 13
GTIN	4062406105990
Tuoteluokka	22G

Kuvaus**Malli:**

Sisäjähdytys.

Huomautus:Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Alenna syöttöarvoja f 5%:lla ja d_{vc} -arvoja 10%:lla.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c : 13 - 17,5 mmHyötypituus L_1 : 114,3 mm

Morsekartio MK koko: 2

Kiristysruuvit: 232990 TX8

Tekninen kuvaus

Ø-alue D_c	13 - 17,5 mm
Kiristysruuvit	232990 TX8
Hyötypituus L_1	114,3 mm
Morsekartio MK koko	2
Terien lkm Z	2
Malli	8×D
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kääntöteräpora