

**Perusrunko MK-varsi, sisäjähdytyksellä, 8×D, Tyyppi: 25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	232274 25
GTIN	4062406106010
Tuoteluokka	22G

Kuvaus**Malli:**

Sisäjähdytys.

Huomautus:Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Alenna syöttöarvoja f 5%:lla ja d_{vc} -arvoja 10%:lla.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c : 25 - 35 mmHyötypituus L_1 : 289 mm

Morsekartio MK koko: 4

Kirstysruuvit: 232990 TX15

Tekninen kuvaus

Ø-alue D_c	25 - 35 mm
Hyötypituus L_1	289 mm
Kirstysruuvit	232990 TX15
Morsekartio MK koko	4
Terien lkm Z	2
Malli	8×D
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kääntöteräpora