



Perusrunko MK-varsi, sisäjähdytyksellä, 8×D, Tyyppi: 18



Tilaustiedot

Tilausnumero	232274 18
GTIN	4062406106003
Tuoteluokka	22G

Kuvaus

Malli:

Sisäjähdytys.

Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Alenna syöttöarvoja f 5%:lla ja d_{vc} -arvoja 10%:lla.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c : 18 - 24 mm

Hyötypituus L_1 : 273,1 mm

Morsekartio MK koko: 3

Kiristysruuvit: 232990 TX9

Tekninen kuvaus

Kiristysruuvit	232990 TX9
Hyötypituus L_1	273,1 mm
Ø-alue D_c	18 - 24 mm
Morsekartio MK koko	3
Terien lkm Z	2
Malli	8×D
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kääntöteräpora