



## Perusrunko MK-varsi, sisäjähdytyksellä, 3×D, Tyyppi: 25



### Tilaustiedot

Tilausnumero	232272 25
GTIN	4062406105891
Tuoteluokka	22G

### Kuvaus

**Malli:**

Sisäjähdytys.

**Suoraurainen.**

**Huomautus:**

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D<sub>c</sub>: 25 - 35 mm

Hyötypituus L<sub>1</sub>: 85,7 mm

Morsekartio MK koko: 4

Kiristysruuvit: 232990 TX15

### Tekninen kuvaus

Kiristysruuvit	232990 TX15
Hyötypituus L <sub>1</sub>	85,7 mm
Morsekartio MK koko	4
Ø-alue D <sub>c</sub>	25 - 35 mm
Terien lkm Z	2
Malli	3×D
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kääntöteräpora