

**Perusrunko MK-varsi, sisäjähdytyksellä, 5×D, Tyyppi: 18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	232273 18
GTIN	4062406105945
Tuoteluokka	22G

Kuvaus**Malli:**

Sisäjähdytys.

Huomautus:Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c: 18 - 24 mmHyötypituus L₁: 171,5 mm

Morsekartio MK koko: 3

Kiristysruuvit: 232990 TX9

Tekninen kuvaus

Morsekartio MK koko	3
Kiristysruuvit	232990 TX9
Hyötypituus L ₁	171,5 mm
Ø-alue D _c	18 - 24 mm
Terien lkm Z	2
Malli	5×D
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

