



Perusrunko MK-varsi, sisäjähdytyksellä, 3×D, Tyyppi: 18



Tilaustiedot

Tilausnumero	232272 18
GTIN	4062406105884
Tuoteluokka	22G

Kuvaus

Malli:

Sisäjähdytys.

Suoraurainen.**Huomautus:**Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c: 18 - 24 mmHyötypituus L₁: 69,8 mm

Morsekartio MK koko: 3

Kiristysruuvit: 232990 TX9

Tekninen kuvaus

Ø-alue D _c	18 - 24 mm
Morsekartio MK koko	3
Hyötypituus L ₁	69,8 mm
Kiristysruuvit	232990 TX9
Terien lkm Z	2
Malli	3×D
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kääntöteräpora