



## Perusrunko MK-varsi, sisäjähdytyksellä, 12×D, Tyyppi: 18



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 232275 18     |
| GTIN         | 4062406106065 |
| Tuoteluokka  | 22G           |

### Kuvaus

#### Malli:

Sisäjähdytys.

#### Huomautus:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Alenna syöttöarvoja f 10 %:lla ja  $d_{vc}$ -arvoja 30 %:lla.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue  $D_c$ : 18 - 24 mm

Hyötypituus  $L_1$ : 288 mm

Morsekartio MK koko: 3

Kiristysruuvit: 232990 TX9

### Tekninen kuvaus

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Kiristysruuvit      | 232990 TX9     |
| Ø-alue $D_c$        | 18 - 24 mm     |
| Hyötypituus $L_1$   | 288 mm         |
| Morsekartio MK koko | 3              |
| Terien lkm Z        | 2              |
| Malli               | 12×D           |
| Varsi               | Morsekartio    |
| Sisäjähdytys        | kyllä          |
| Tuotetyyppi         | Kääntöteräpora |

