



Perusrunko MK-varsi, sisäjähdytyksellä, 12×D, Tyyppi: 12



Tilaustiedot

Tilausnumero	232275 12
GTIN	4062406106041
Tuoteluokka	22G

Kuvaus

Malli:

Sisäjähdytys.

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Alenna syöttöarvoja f 10 %:lla ja d_{vc} -arvoja 30 %:lla.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c : 12 - 12,5 mm

Hyötypituus L_1 : 144 mm

Morsekartio MK koko: 2

Kiristysruuvit: 232990 TX7

Tekninen kuvaus

Kiristysruuvit	232990 TX7
Ø-alue D_c	12 - 12,5 mm
Hyötypituus L_1	144 mm
Morsekartio MK koko	2
Terien lkm Z	2
Malli	12×D
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

