



Perusrunko MK-varsi, sisäjähdytyksellä, 8xD, Tyyppi: 36



Tilaustiedot

Tilausnumero	232274 36
GTIN	4062406106027
Tuoteluokka	22G

Kuvaus

Malli:

Rei'ille tarkkuuteen IT10 asti.

Sisäjähdytys. **Suoraaurainen.**

Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530.**

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Alenna syöttöarvoja f 5%:lla ja d v_c-arvoja 10%:lla.

Tekninen kuvaus

Morsekartio MK koko	4
Ø-alue D _c	36 - 47 mm
Kiristysruuvit	232990 TX20
Hyötypituus L ₁	349,3 mm
Terien lkm Z	2
Malli	8xD
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

