



Perusrunko MK-varsi, sisäjähdytyksellä, 3×D, Tyyppi: 36



Tilaustiedot

Tilausnumero	232272 36
GTIN	4062406105907
Tuoteluokka	22G

Kuvaus

Malli:

Sisäjähdytys.

Suoraurainen.**Huomautus:**Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c: 36 - 47 mmHyötypituus L₁: 120,6 mm

Morsekartio MK koko: 4

Kiristysruuvit: 232990 TX20

Tekninen kuvaus

Ø-alue D _c	36 - 47 mm
Hyötypituus L ₁	120,6 mm
Kiristysruuvit	232990 TX20
Morsekartio MK koko	4
Terien lkm Z	2
Malli	3×D
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kääntöteräpora