



Perusrunko MK-varsi, sisäjähdytyksellä, 8xD, Tyyppi: 48



Tilaustiedot

Tilausnumero	232274 48
GTIN	4062406106034
Tuoteluokka	22G

Kuvaus

Malli:

Rei'ille tarkkuuteen IT10 asti.

Sisäjähdytys. **Suoraurainen.**

Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Alenna syöttöarvoja f 5%:lla ja d v_c-arvoja 10%:lla.

Tekninen kuvaus

Ø-alue D _c	48 - 65 mm
Morsekartio MK koko	5
Hyötypituus L ₁	422,3 mm
Kiristysruuvit	232990 TX20
Terien lkm Z	2
Malli	8xD
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

