



Perusrunko MK-varsi, sisäjähdytyksellä, 12×D, Tyyppi: 48



Tilaustiedot

Tilausnumero	232275 48
GTIN	4062406106096
Tuoteluokka	22G

Kuvaus

Malli:

Rei'ille tarkkuuteen IT10 asti.

Sisäjähdytys. **Suoraaurainen.**

Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530.**

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Alenna syöttöarvoja f 10 %:lla ja d_c-arvoja 30 %:lla.

Tekninen kuvaus

Morsekartio MK koko	5
Kiristysruuvit	232990 TX20
Ø-alue D _c	48 - 65 mm
Hyötypituus L ₁	576 mm
Terien lkm Z	2
Malli	12×D
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora