

**Perusrunko MK-varsi, sisäjähdytyksellä, 5×D, Tyyppi: 12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	232273 12
GTIN	4062406105921
Tuoteluokka	22G

**Kuvaus****Malli:**

Sisäjähdytys.

**Huomautus:**Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D<sub>c</sub>: 12 - 12,5 mmHyötypituus L<sub>1</sub>: 60,3 mm

Morsekartio MK koko: 2

Kiristysruuvit: 232990 TX7

**Tekninen kuvaus**

Hyötypituus L <sub>1</sub>	60,3 mm
Morsekartio MK koko	2
Kiristysruuvit	232990 TX7
Ø-alue D <sub>c</sub>	12 - 12,5 mm
Terien lkm Z	2
Malli	5×D
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

