



Perusrunko MK-varsi, sisäjähdytyksellä, 8×D, Tyyppi: 12



Tilaustiedot

Tilausnumero	232274 12
GTIN	4062406105983
Tuoteluokka	22G

Kuvaus

Malli:

Sisäjähdytys.

Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Alenna syöttöarvoja f 5%:lla ja d_{vc} -arvoja 10%:lla.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c : 12 - 12,5 mm

Hyötypituus L_1 : 111,1 mm

Morsekartio MK koko: 2

Kiristysruuvit: 232990 TX7

Tekninen kuvaus

Ø-alue D_c	12 - 12,5 mm
Hyötypituus L_1	111,1 mm
Morsekartio MK koko	2
Kiristysruuvit	232990 TX7
Terien lkm Z	2
Malli	8×D
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kääntöteräpora