

**Perusrunko MK-varsi, sisjäähdytyksellä, 5×D, Tyyppi: 48****Tilaustiedot**

Tilausnumero	232273 48
GTIN	4062406105976
Tuoteluokka	22G

**Kuvaus****Malli:**

Sisjäähdytys.

**Huomautus:**Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sisjäähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D<sub>c</sub>: 48 - 65 mmHyötypituus L<sub>1</sub>: 231,8 mm

Morsekartio MK koko: 5

Kiristysruuvit: 232990 TX20

**Tekninen kuvaus**

Hyötypituus L <sub>1</sub>	231,8 mm
Morsekartio MK koko	5
Ø-alue D <sub>c</sub>	48 - 65 mm
Kiristysruuvit	232990 TX20
Terien lkm Z	2
Malli	5×D
Varsi	Morsekartio
Sisjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

