

Garant GRIDLINE

**Vario-työpenkki, laatikostorunko 24G, sähkötoiminen korkeussäätö, Bambutaso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1000/DEmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	923291 1000/DE
GTIN	4062406103224
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Yksi liitoslevyvari jäykistämiseen. Portaaton sähköinen korkeuden säätö. Korkeuden säätö käsikytkimellä. Liitäntäkaapeli, saksalainen Schuko-pistoke. Liitäntäteho 250 V / 50 Hz, enintään 340 W. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla.

**Toiminto:**

IP20: Suojaus vierasosien  $\varnothing < 12$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

**Sijoitus:**

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 150

**Toimituksen sisältö:**

2 × sähköisesti korkeussäädettävä jalkaosia, 1 × liitoslevyvari, laatikoston runko, työtaso.

**Erikoistarvike:**

Lisävarusteita, kuten esimerkiksi sivupaneelit jne., löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

**Pintakäsittely:**

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Toimitetaan kokoamattomana. Käsikytkimen asento voidaan valita vapaasti. Vierekkäisessä asennuksessa tarvitaan ehdottomasti sivupuolen erotuslevy nro 927220.

**Tekninen kuvaus**

Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Enimmäiskantokyky	400 kg
ComfortClose	ei
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Laatikoiden lukumäärä	2
Liitäntäjännite	250 V
Sarja	vario
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Työtason pituus	1000 mm
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Korkeudensäätöväli	850 - 1050 mm
Nostonopeus	9 mm/s
Vetolaatikoston korkeus	300 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	225 mm
Paino	74 kg
Työtason paksuus	50 mm
IP-suojaluokka	IP 20

Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	F
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpisteen korkeusäättö	850-1050 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Korkeusäättömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75