

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki, laatikostorunko 24G, sähkötoiminen korkeussäätö, Bambutaso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 2000/DEmm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	923291 2000/DE
GTIN	4062406103248
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Yksi liitoslevypari jäykistämiseen. Portaaton sähköinen korkeuden säätö. Korkeuden säätö käsikytkimellä. Liitäntäkaapeli, saksalainen Schuko-pistoke. Liitäntäteho 250 V / 50 Hz, enintään 340 W. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 150

Toimituksen sisältö:

2 × sähköisesti korkeussäädettävä jalkaosa, 1 × liitoslevypari, laatikoston runko, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten esimerkiksi sivupaneelit jne., löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Toimitetaan kokoamattomana. Käsikytkimen asento voidaan valita vapaasti. Vierekkäisessä asennuksessa tarvitaan ehdottomasti sivupuolen erotuslevy nro 927220.

Tekninen kuvaus

Korkeudensäätöväli	850 - 1050 mm
Työtason pituus	2000 mm
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Liitäntäjännite	250 V
Laatikostokehys hyötykorkeus	225 mm
ComfortClose	ei
Vetolaatikoston korkeus	300 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Paino	104 kg
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Enimmäiskantokyky	400 kg
Sarja	vario
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Nostonopeus	9 mm/s
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Työtason paksuus	50 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Laatikoiden lukumäärä	2
IP-suojausluokka	IP 20
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	F

Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpisteen korkeudensäätö	850-1050 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21